

Technický list**DEMOTEX A-2****Charakteristika:**

Separátor k nástřiku modelových desek a jaderníků.

Oblast použití:

Výroba slévárenských jader a forem

DEMOTEX – A2 se používá speciálně pro Cold Box . Je vhodný pro všechny procesy za studena. Vzhledem k rychlému zasychání se hodí pro formovací linky.

Způsob použití:

Slouží k ošetření dobře očištěných ploch;

DEMOTEX – A2 se nanáší rovnoměrně v tenké vrstvičce. Při správném použití se zpravidla dosáhne jedním nástřikem možnosti několikanásobného zaformování. Optimálního separačního účinku se dosáhne při nánosu minimálního filmu. Separátor se nesmí stříkat proti plamenu, nebo na horké předměty. Pracovní prostor musí být dobře odvětrán, protože výpary ředidla by mohly vytvořit se vzduchem prudce výbušnou směs, výpary se rovněž nesmějí vdechovat.

Technická data:

Barva:	bezbarvá kapalina
Hustota při 20 °C:	0,7 g / cm ³
Viskozita při 20 °C:	cca 10s pohárek DIN 4 mm
Bod vzplanutí podle DIN 51755:	- 12 °C

Ekologické podmínky:

Výrobek je pokud se nebezpečnosti týká, označen povinně takto :

F vysoce hořlavý

UN: č.1993 Nebezpečná složka : - Heptan

ADR: 3,3b

Balení:

Kanystr po 20 l, sud po 200l

Skladování:

Skladovat v dobře větraných prostorách; chránit před žářem a přímým slunečním zářením. Uzávěr po odběru separátoru opět dobře utáhněte.